


## EASY STRIP300/500 V ECA

Halogenfri let installationskabel



### BESKRIVELSE

Halogenfri, brandhæmmende og UV-stabiliseret let installationskabel til fast indendørs installation i vægge, bakker, stiger og kanaler eller udendørs, i rør eller direkte i jord. Må ikke indstøbes i vibreret beton. Maksimal ledertemperatur på 90°C. Kablet er CPR klassificeret til Eca.

EPD dokumentation er tilgængelig for Easy Strip tværsnit 3G1,5 og 3G2,5 samt 5G1,5 og 5G2,5.

Easy Strip er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

### CERTIFICERING, GODKENDELSE & STANDARD



EN 50575  
EN 60228  
EN 50363  
EN 50399  
EN 50267-2-1  
EN 50267-2-2

REACH

ROHS  
EPD

Reaktion ved brand for kabler til fast installation i byggeri

Standard for leder konstruktion

Standard for isolerings, kappe og beklingsmaterialer

Varmeafledning og røgudvikling ved brandspredningstest

Halogenfri - brandtest for emission af halogener (<0,5% halogen)

Brandtest for emission af aggrasive (korrosive) gasser (pH ≥ 4,3, Conductivity ≤ 10µS)

Direktiv for registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

RoHS - direktiv om begrænsning af farlige stoffer

ISO-14025 type III og EN 15804:2012 +A2:2019

### KONSTRUKTION

Ledermateriale	Kobber
Leder overflade	Blank
Lederisolerings materiale	XLPE
Innerkappe materiale	Halogenfri polymer
Ydre kappemateriale	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund

### ELEKTRISKE EGENSKABER

Mærkespænding U0 [V]	300
Nominal spænding U [V]	500
Testspænding [kV]	2

## BRAND EGENSKABER

Brandhæmmende	Iht. EN/IEC 60332-1-2
Halogenfri	I henhold til IEC/EN 60754-1/2
Lav røgudvikling	I henhold til IEC/EN 61034-2
Brandklasse (iht. EN 13501-6)	Eca

## TERMISKE EGENSKABER

Maksimal ledertemperatur [°C]	90
Maks. leder kortslutningstemperatur [°C]	250
Tilladt temperatur ved installation (min) [°C]	-5

## MEKANISKE EGENSKABER

Bøjeradius (regl)	$D \leq 8 = 4xD$ ; $D > 8 \leq 12 = 5xD$ ; $D > 12 = 6xD$
-------------------	---

## APPLIKATIONS EGENSKABER

UV-beskyttet	Ja
Udendørs installation	Ja
Installation i jord	Ja
Egnet som installationskabel	Ja

## LEVERINGSINFORMATION

Basiskonstruktion	Vægt [kg/km]	Standardpakke kvantitet	SAP kode	EAN-kode (GTIN)
1G2,5 mm <sup>2</sup>	55	100	20232625	4741532901507
1G2,5 mm <sup>2</sup>	55	500	20232626	4741532901514
1G6 mm <sup>2</sup>	91	500	20232007	4741532901521
1G10 mm <sup>2</sup>	133	50	20309779	4741532901835
1G10 mm <sup>2</sup>	133	500	20232008	4741532901538
1G16 mm <sup>2</sup>	189	500	20232009	4741532901545
3G1,5 mm <sup>2</sup>	96	100	20231995	4741532901552
3G1,5 mm <sup>2</sup>	96	4.000	20231996	4741532901569
3G1,5 mm <sup>2</sup>	96	500	20231997	4741532901576
3G2,5 mm <sup>2</sup>	130	100	20231998	4741532901583
3G2,5 mm <sup>2</sup>	130	3.000	20231999	4741532901590
3G2,5 mm <sup>2</sup>	130	500	20232000	4741532901606
4x6 mm <sup>2</sup>	430	500	20232005	4741532901644
4x10 mm <sup>2</sup>	530	250	20232011	4741532901613
4x10 mm <sup>2</sup>	530	500	20232010	4741532901620
4x16 mm <sup>2</sup>	771	500	20232012	4741532901637
5G1,5 mm <sup>2</sup>	139	100	20231049	4741532901651
5G1,5 mm <sup>2</sup>	139	3.000	20232001	4741532901668
5G1,5 mm <sup>2</sup>	139	500	20232002	4741532901675
5G2,5 mm <sup>2</sup>	192	100	20231050	4741532901705
5G2,5 mm <sup>2</sup>	192	2.500	20232003	4741532901712
5G2,5 mm <sup>2</sup>	192	500	20232004	4741532901729
5G6 mm <sup>2</sup>	413	250	20232014	4741532901736
5G6 mm <sup>2</sup>	413	500	20232013	4741532901743
5G10 mm <sup>2</sup>	644	500	20232015	4741532901682
5G16 mm <sup>2</sup>	962	500	20232006	4741532901699
7G1,5 mm <sup>2</sup>	172	2.500	20232646	4741532901767
7G1,5 mm <sup>2</sup>	172	100	20232648	4741532901750
7G1,5 mm <sup>2</sup>	172	500	20232647	4741532901774

## MEKANISKE OG ELEKTRISKE DATA

Basiskonstruktion	Lederklasse	Lederform	Nominal ydre diameter [mm]	Lederfarver	Strømbelastningsevne [A]
1G2,5 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	6	Gul/grøn	36
1G6 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	7	Gul/grøn	63
1G10 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	8	Gul/grøn	86
1G16 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	9	Gul/grøn	115
3G1,5 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	8	Gul/grøn, blå, brun	26
3G2,5 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	9	Gul/grøn, blå, brun	36
4x6 mm <sup>2</sup>	Klasse 2 = flertrådet	Rund	14	Blå, brun, sort, grå	42
4x10 mm <sup>2</sup>	Klasse 2 = flertrådet	Rund	17	Blå, brun, sort, grå	75
4x16 mm <sup>2</sup>	Klasse 2 = flertrådet	Rund	20	Blå, brun, sort, grå	100
5G1,5 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	9,5	Gul/grøn, blå, brun, sort, grå	23
5G2,5 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	10,5	Gul/grøn, blå, brun, sort, grå	32
5G6 mm <sup>2</sup>	Klasse 2 = flertrådet	Rund	17	Gul/grøn, blå, brun, sort, grå	54
5G10 mm <sup>2</sup>	Klasse 2 = flertrådet	Rund	18	Gul/grøn, blå, brun, sort, grå	75
5G16 mm <sup>2</sup>	Klasse 2 = flertrådet	Rund	22	Gul/grøn, blå, brun, sort, grå	100
7G1,5 mm <sup>2</sup>	Klasse 1 = massiv	Rund	9,5	Gul/grøn, blå, brun, sort, grå, rød, hvid	18

\* Nominal værdier

\* Strømbelastningsevne i henhold til IEC 60364-5-52 metode E eller F